



Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: GSB1235



Bestelldaten

Bestellnummer	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.**
- **Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.**
- **Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).**
- **Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.**
- **Schnellspannbohrfutter.**

Robuster und handlicher Akkuschauber mit nur **1 kg** Gewicht.

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion Akku, Ladegerät und Transporttasche.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	12 V
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 460 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	32 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1 - 10 mm

maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	10 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	1750 min ⁻¹
Akkuart	Lithium-Ion
typische Verwendung	Medium
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	<2,5 m/s ²
Akkukapazität	3 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	2
Herstellerbezeichnung	GSB 12V-35
maximales Drehmoment weich	20 Nm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart	35 Nm
Gewicht	1 kg
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	10,5 m/s ²
Produktart	Schlagbohrschrauber

Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B12 V	073855 B12
Akku-Ladegerät Typ GAL1240	073866 GAL1240