

**Akku-Bohrhammer, Typ: GBH18V45C****Bestelldaten**

Bestellnummer	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Artikelklasse	03B

**Beschreibung****Ausführung:**

**18-V-Akku-Bohrhammer mit SDS-plus Werkzeugaufnahme und bürstenlosem Motor.**

- **Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.**
- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton.**
- **Leichter als vergleichbare kabelgebundene Produkte dank hochoptimiertem Antriebsstrang - auch mit ProCORE18V 12.0Ah.**
- **Komfortables Arbeiten dank Lock-on Button für kontinuierliche Meißelarbeiten.**
- **Maximale Leistung dank BITURBO Technologie.**
- **Präzise Arbeitsergebnisse dank Geschwindigkeitseinstellung für variable Drehzahlen.**
- **Verbesserte Sicht durch LED-Arbeitslicht.**
- **Kick Back Control zur Reduzierung der Gefahr durch plötzliche Werkzeugreaktionen.**
- **Ausgestattet mit Soft-Start, ASC und EPC für besten Anwenderschutz.**
- **Flexibles Arbeiten dank individueller Einstellung je nach Anwendung über die Bosch My Tools App.**

**Lieferumfang:**

Inklusive Zusatzhandgriff, Connectivity-Modul, Maschinentuch und Handwerkerkoffer.

**Hinweis:**

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

**Technische Beschreibung**

maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	45 mm
Gewicht	8 kg
Schlagenergie	12,5 J
Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme Form	SDS Max
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Schlagzahl	2760 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	GBH 18V-45 C
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus	2
Schaft	SDS Max
Produktart	Bohrhammer

## Zubehör

Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073865 C18
Akku-Ladegerät Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073857 C18
Akku-Ladegerät Typ 1880CV	073866 1880CV
Akku-Ladegerät Typ GAL18160C	073866 GAL18160C