

**Handschuh-Paar Pro Cut D / Protector, Handschuhgröße: 10****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 094603 10 |
| GTIN | 4062406572211 |
| Artikelklasse | 02H |

Beschreibung**Ausführung:**

HOLEX Pro Cut D. Nahtlos gestrickte Schnittschutzhandschuhe für präzise und universelle Tätigkeiten und Schutz vor hohen Schnittgefahren. Mit PU-Nitrilschaumbeschichtung und sehr guter Passform und Fingerfertigkeit. Mit verstärkter Daumenbeuge für eine längere Lebenszeit. Ideal für den Einsatz in trockener sowie öliger Arbeitsumgebung. **18-Gauge-Stricktechnologie.** Mit zusätzlichen Handrücken-Protectoren zum Schutz vor leichten Schlägen und Stoßgefahren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|-------------------------|
| Schutz-Kategorie | Kategorie II |
| Handschuh-Art | Schnittschutzhandschuhe |
| Handschuhgröße | 10 |
| Inhalt | 12 |

| | |
|-----------------------|--|
| Handschuheigenschaft | Stoßschutz |
| Handschuheigenschaft | DMF-frei |
| Handschuheigenschaft | verstärkte Daumenbeuge |
| Stricktechnologie | 18G |
| Trocknen | Lufttrocknen |
| EN 388 | 4X43D |
| Trägermaterial | HPPE |
| Beschichtung | water based PU/Nitril |
| Beschichtungsvariante | Handinnenfläche |
| Anwendungsbereich | Allround |
| Farbe | schwarz / grau |
| Länge | 255 mm |
| Verwendung | mehrweg |
| AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
| Schnittschutzklasse | D |
| Produktart | Schnittschutzhandschuhe |