

**Bohrhammer, Typ: GBH221****Bestelldaten**

Bestellnummer	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Artikelklasse	03B

Beschreibung**Ausführung:**

Robuste Bohrhammer mit **SDS-plus Werkzeugaufnahme** und hohem Bohrfortschritt.

- **Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.**
- **Stufenlose Drehzahlregelung zum sauberen Anbohren.**
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten durch Meißelfunktion (Drehstopp).**
- **Rechts- / Links-Lauf zum Lösen bei verklemmten Bohrern.**

Lieferumfang:

Inklusive Zusatzhandgriff, Maschinentuch. Inklusive Tiefenanschlag 210 mm und Transportkoffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	20 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
Leistungsaufnahme	650 W

Schaft	SDS Plus
Schlagenergie	2 J
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Gewicht	2,3 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Verpackung	Transportkoffer
Herstellerbezeichnung	GBH 2-21 D
maximale Vibration nach EN	13,5 m/s ²
Produktart	Bohrhammer