

**Akku-Schlagschrauber 18V, Typ: GDS18V1050****Bestelldaten**

Bestellnummer	074051 GDS18V1050
GTIN	4059952564661
Artikelklasse	03B

**Beschreibung****Ausführung:**

Akku-Drehschlagschrauber.

- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**

3/4 Zoll Drehschlagschrauber mit **BITURBO** Brushless Technologie, mit 3 Geschwindigkeits-/ Drehmomentstufen.

**Lieferumfang:**

Version ohne Akku und ohne Ladegerät, inklusive L-BOXX.

**Hinweis:**

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073867.

**Technische Beschreibung**

Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Gewicht	2,9 kg
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Schlagzahl	0 - 2600 min <sup>-1</sup>

maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M24
Akkukapazität	8 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximale Drehzahl 1. Gang	1600 min <sup>-1</sup>
typische Verwendung	Heavy Duty
maximales Drehmoment hart	1050 Nm
maximale Vibration nach EN	12,5 m/s <sup>2</sup>
maximale Drehzahl 2. Gang	2400 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	GDS 18V-1050 H
Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/4 Zoll
Anzahl enthaltener Akkus	0
Produktart	Schlagschrauber

## Zubehör

Akku-Starter-SetProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073865 C18
Li-Ionen AkkuProCore Akkutyp, Akkuspannung C18 V	073857 C18