



Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Ladegerät, Typ: GSB1855



Bestelldaten

Bestellnummer	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.

- **Electronic Cell Protection (ECP) schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) schützt den Motor vor Überlastung.**
- **Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.**
- **Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).**
- **Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.**
- **Schnellspannbohrfutter.**

Mit **bürstenlosem EC-Motor**.

KickBackControl mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung. Kompakte Bauform, sehr kurze Kopflänge (nur 184 mm) für perfekte Handhabung (Gr. GSB1890C), daher optimal für Arbeiten an engen Stellen. Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät und mit L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und 073866.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm

Herstellerbezeichnung	GSB 18V-55
Akkuart	Lithium-Ion
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Energieversorgung	Akkubetrieben
typische Verwendung	Medium
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	1,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximale Drehzahl 2. Gang	1800 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 460 min ⁻¹
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
maximales Drehmoment hart	55 Nm
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
Gewicht	1,1 kg
maximales Drehmoment weich	28 Nm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	11 m/s ²
Produktart	Schlagbohrschrauber