



Akku-Bohrschrauber, Typ: M12FDDXK2



Bestelldaten

Bestellnummer	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrerschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort. Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit Schnellwechselbohrfutter.

- **4-in-1-Wechselkopfsystem mit vier verschiedenen Aufsätzen.**
- **Nur 185 mm Baulänge.**

Lieferumfang:

Kit mit 10-mm-Metallbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6-mm-HEX-Aufsatz, inklusive 2 × 12V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku M12 B2, Ladegerät, HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	12 V
--------------	------

Akkuart	Lithium-Ion
maximales Drehmoment hart	34 Nm
Gewicht	0,9 kg
typische Verwendung	Medium
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	10 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl 2. Gang	1600 min ⁻¹
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	34 mm
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
Herstellerbezeichnung	M12 FDDXKIT-202X
Akkukapazität	2 Ah
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 400 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Produktart	Bohrschrauber

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C