

AEG

Akku-Bohrschrauber 18V, FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip, Typ: BS18SBL2



Bestelldaten

Bestellnummer	070222 BS18SBL2
GTIN	
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

AEG – Akku-Bohrschrauber

- **Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.**
- **FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.**
- **Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.**
- **LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.**

Bürstenloser **Subcompact** Motor mit bis zu 65 Nm Drehmoment, 24-stufige Drehmomenteinstellung.

Norm:

- **Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.**
- **FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.**
- **Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.**

Lieferumfang:

Inklusive 2x 18V / 2,0 Ah Akku, Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073820 und Nr. 073846 - Nr. 073848.

Passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und Nr. 073844.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	40 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Subcompact Motor
typische Verwendung	Strong
Akkuart	Lithium-Ion
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Herstellerbezeichnung	BS 18 SBL2
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
Gewicht	1,3 kg
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ B 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
Akkukapazität	2 Ah
maximales Drehmoment hart	65 N·m
Anzahl enthaltener Akkus	2
Verpackung	Transportkoffer
maximale Drehzahl 2. Gang	1750 min ⁻¹
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip