

**Garant****Polierschleifstift Korn 600 (orange) ultra fein, Kopf-Ø×Kopflänge: 10X20mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	551924 10X20
GTIN	4062406572587
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Polierstifte mit **Normalkorund (A)** in gummielastischer Bindung.

**GARANT-Polierstifte** zeichnen sich durch hohe Standzeit zur schnellen Erzielung einer feinen gleichmäßigen Oberfläche aus. Je nach Ausführung werden gleichmäßige Feinpolituren bis hin zur Glanzpolitur erreicht. GARANT-Polierstifte können mit Abrichtwerkzeugen selbst profiliert werden.

**Verwendung:**

**Zum Feinschleifen und Polieren von Stahl, rost- und säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen und NE-Metallen.** Polierschleifstifte setzen auch bei schmierenden Werkstoffen nicht zu. Zum Mattpolieren oder Anbringen optischer Effekte an rostfreien Behältern usw. **Durch elastische Einbindung des Schleifkornes wird eine sehr feine Politur erzielt.**

Für Kanten und raue Flächen nicht geeignet.

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø	6 mm
Körnung	600

Kopf-Ø	10 mm
Formbeschreibung	Zylinder
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit	10 - 15 m/s
Kopflänge	20 mm
Schleifmittel	Normalkorund (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Farbe	weiß
Produktart	Polierstift

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		