

Garant**Polierschleifstift Korn 600 (orange) ultra fein, Kopf-Ø×Kopflänge: 6X10mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 551924 6X10 |
| GTIN | 4062406572563 |
| Artikelklasse | 51E |

Beschreibung**Ausführung:**

Polierstifte mit **Normalkorund (A)** in gummielastischer Bindung.

GARANT-Polierstifte zeichnen sich durch hohe Standzeit zur schnellen Erzielung einer feinen gleichmäßigen Oberfläche aus. Je nach Ausführung werden gleichmäßige Feinpolituren bis hin zur Glanzpolitur erreicht. GARANT-Polierstifte können mit Abrichtwerkzeugen selbst profiliert werden.

Verwendung:

Zum Feinschleifen und Polieren von Stahl, rost- und säurebeständigem Stahl, hochwarmfesten Werkstoffen und NE-Metallen. Polierschleifstifte setzen auch bei schmierenden Werkstoffen nicht zu. Zum Mattpolieren oder Anbringen optischer Effekte an rostfreien Behältern usw. **Durch elastische Einbindung des Schleifkornes wird eine sehr feine Politur erzielt.**

Für Kanten und raue Flächen nicht geeignet.

Technische Beschreibung

| | |
|----------|------|
| Kopf-Ø | 6 mm |
| Schaft-Ø | 3 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Körnung | 600 |
| Formbeschreibung | Zylinder |
| empfohlene Umfangsgeschwindigkeit | 10 - 15 m/s |
| Kopflänge | 10 mm |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) |
| Schleifmittelkurzzeichen | A |
| Farbe | weiß |
| Produktart | Polierstift |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|----------|----------------|----------|
| Alu Mg | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 55 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 60 HRC | geeignet | | |
| Stahl < 67 HRC | geeignet | | |
| INOX | geeignet | | |
| Ti | geeignet | | |
| CuZn | geeignet | | |
| trocken | geeignet | | |