



Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, mit Akku, mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr, im Koffer, Typ: M18FSAGDB



Bestelldaten

Bestellnummer	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-Akku-Winkelschleifer:

- **langlebiger bürstenloser Motor, Spindelarretierung, Schutzhauben-Schnellverstellung.**
- **Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.**

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Schutzhaube, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, Antivibrationsgriff, HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximale Trenntiefe	33 mm
maximale Vibration nach EN	3,4 m/s ²
Akkukapazität	5 Ah
Überlastschutz	ja
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	2

Akkuspannung	18 V
Wiederanlaufsperr	ja
Kickbackstop	nein
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
maximale Drehzahl	8500 min ⁻¹
Sanftanlauf	ja
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,7 kg
Herstellerbezeichnung	M18FSAGDB
Totmannschaltung	ja
Serie	FUEL
Produktart	Winkelschleifer