



## Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, mit Akku, mit Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr, im Koffer, Typ: M18FSAGB



### Bestelldaten

Bestellnummer	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

18 V / 5,0 Ah FUEL™-Milwaukee-Akku-Winkelschleifer:

- **langlebiger bürstenloser Motor, Spindelarretierung, Schutzhauben-Schnellverstellung.**
- **Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.**

#### Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät, Schutzhaube, 2 Staubschutzgitter, Spannsatz, Antivibrationsgriff, HD-Box.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

### Technische Beschreibung

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2
Energieversorgung	Akkubetrieben
Totmannschaltung	nein

Herstellerbezeichnung	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Wiederanlaufsperr	ja
maximale Drehzahl	8500 min <sup>-1</sup>
Akkuart	Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
maximale Vibration nach EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	2,5 kg
maximale Trenntiefe	34 mm
Akkuspannung	18 V
Sanftanlauf	ja
Überlastschutz	ja
Akkukapazität	5 Ah
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Kickbackstop	nein
App-Anbindung	OneKey
Serie	FUEL
Produktart	Winkelschleifer