



## Akku-Bohrhammer, Typ: M18FHPX



### Bestelldaten

Bestellnummer	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- **Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.**
- **Hochfestes Metallgetriebegehäuse.**
- **Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.**

Integrierte **ONE-KEY™** Technologie und Arretierschalter für Dauerbetrieb. Langer Anti-Vibrations-Rückhandgriff minimiert die Vibrationen.

#### Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

### Technische Beschreibung

Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
Schlagenergie	4,2 J
Energieversorgung	Akkubetrieben

Akkukapazität	5,5 Ah
Gewicht	5,2 kg
Akkuspannung	18 V
Schaft	SDS Plus
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximale Vibration nach EN	8,6 m/s <sup>2</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Drehzahlbereich	0 - 800 min <sup>-1</sup>
maximale Schlagzahl	4600 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	M18ONEFHPX-552X
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	30 mm
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Produktart	Bohrhammer

## Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1418C6	073840 M1418C6
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5