



Akku-Bohrhammer ohne Akku, Ladegerät und Koffer, Typ: M18FHPX



Bestelldaten

Bestellnummer	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
- SDS-Plus Bohrer Aufnahme.
- Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
- Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem zum werkzeuglosen Wechsel zwischen der SDS-Plus-Aufnahme und dem Metall-Schnellspann-Bohrfutter.
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten.
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer.
- Anti-Vibrations-System AVS.

Lieferumfang:

Nullversion – ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	30 mm
Herstellerbezeichnung	M18ONE FPHX

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
Akkuspannung	18 V
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Schaft	SDS Plus
Schlagenergie	4,2 J
maximale Vibration nach EN	8,6 m/s ²
Anzahl enthaltener Akkus	0
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
maximale Schlagzahl	4600 min ⁻¹
Gewicht	5,2 kg
Drehzahlbereich	0 - 800 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Produktart	Bohrhammer

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku-Ladegerät Typ M1418C6	073840 M1418C6