



## Akku-Ratschenschrauber, Typ: M12FHIR38



### Bestelldaten

Bestellnummer	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### MILWAUKEE – Akku-Winkelbohrschrauber und Ratschenschrauber

- REDLINK™ Elektronik mit stufenloser Drehzahlsteuerung, R-/L-Lauf und Überlastungsschutz.
- LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.

#### Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät.

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814 und Nr. 073839.

### Technische Beschreibung

maximales Drehmoment hart	47 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Bauform	Ratschenschrauber
Herstellerbezeichnung	M12FHIR38

Akkuart	Lithium-Ion
Akkuspannung	12 V
Gewicht	1,4 kg
Werkzeugaufnahme	Vierkant 3/8 Zoll
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Akkukapazität	2 Ah
typische Verwendung	Strong
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Anzahl enthaltener Akkus	0
Produktart	Schrauber

---

## Zubehör

Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12
---------------------------------------	-------------