

AEG

Akku-Kompaktschlagbohrschrauber, Typ: BSB18C2X24



Bestelldaten

Bestellnummer	070229 BSB18C2X24
GTIN	4058546287528
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem Motor.

- **Elektronische Drehzahlregelung für sanftes und sicheres Anbohren und Schrauben, Rechts-/Links-Lauf.**
- **2-Gang Vollmetall-Getriebe mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.**
- **Mehrstufige Drehmomenteinstellung und abnehmbares Bohrfutter.**

Kompakter und leistungsstarker 18 V Akku-Schlagbohrschrauber für anspruchsvolle Anwendungen.

Lieferumfang:

1 × 18 V/ 2.0 Ah und 1 × 18 V/ 4.0 Ah PRO Li-Ionen-Akkus, 1 × Ladegerät, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073820, 073841 und 073842.

Verpackung: Transportkoffer

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: AEG Typ B 18 V

Herstellerbezeichnung: BSB 18C2XLI-X02C

Anzahl enthaltener Akkus: 2

Akkuart: Lithium-Ion

Akkukapazität: 2 Ah

Akkukapazität: 4 Ah

Akkuspannung: 18 V

Technische Beschreibung

typische Verwendung	Heavy Duty
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	45 mm
maximales Drehmoment hart	50 N·m
maximales Drehmoment hart	60 N·m
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	AEG Typ B 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximales Drehmoment weich	32 N·m
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	13 m/s ²
Akkukapazität	2 Ah
Akkukapazität	4 Ah
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	< 2,5 m/s ²
maximale Drehzahl 2. Gang	1800 min ⁻¹
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Motorbauweise	Bürstenlos
Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Herstellerbezeichnung	BSB 18C2XLI-X02C
Gewicht	1,7 kg
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
Verpackung	Transportkoffer
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	14 mm
Produktart	Schlagbohrschrauber

