



## Doppelsteckschlüssel-Satz, Anzahl Teile: 11



### Bestelldaten

Bestellnummer	620602 11
GTIN	4062406570200
Artikelklasse	62C

### Beschreibung

#### Ausführung:

Geschmiedet; mit massivem 6-kant-Schaft für Schlüsselhilfe und Querbohrung für Drehstift. Sehr stark; mit tiefen Innensechskanten für überstehende Bolzen.

#### Norm:

Ähnlich **DIN 896 A**.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Inhalt:

Je 1 Schlüssel Nr. 620502: Gr. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23

Drehstift Nr. 621600: Gr. 10×200

Drehstift Nr. 621800: Gr. 175

### Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Anzahl Schlüssel	9
Herstellverfahren	geschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Produktart

Steckschlüssel

**Zubehör**

Doppelsteckschlüssel Schlüsselweite 14X15 mm	620502 14X15
Doppelsteckschlüssel Schlüsselweite 20X22 mm	620502 20X22
Doppelsteckschlüssel Schlüsselweite 18X19 mm	620502 18X19
Doppelsteckschlüssel Schlüsselweite 10X11 mm	620502 10X11
Doppelsteckschlüssel Schlüsselweite 16X17 mm	620502 16X17
Doppelsteckschlüssel Schlüsselweite 6X7 mm	620502 6X7
Doppelsteckschlüssel Schlüsselweite 21X23 mm	620502 21X23
Drehstift, zylindrisch Ø×ganze Länge 10X200 mm	621600 10X200
Drehstift, abgestuft ganze Länge 175 mm	621800 175
Doppelsteckschlüssel Schlüsselweite 12X13 mm	620502 12X13
Doppelsteckschlüssel Schlüsselweite 8X9 mm	620502 8X9