

Garant
Schaftfräser HSS-Co8, unbeschichtet, Ø k10 DC: 12mm

Bestelldaten

Bestellnummer	191500 12
GTIN	4045197102942
Artikelklasse	11W

Beschreibung
Ausführung:

 Mehrschneidiger Fräser. **Exzentrischer Hinterschliff.**

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	4
Schneiden-Ø D _c	12 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,028 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gesamtlänge L	83 mm
Schneidenlänge L _c	26 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	k10
Spiralwinkel	30-40 Grad
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	83 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	25 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	23 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	55 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		