

Garant GRIDLINE

Mulden Sortiment, 26×14G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 50/1**Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 950192 50/1 |
| GTIN | 4062406573522 |
| Artikelklasse | 9GB |

Beschreibung**Ausführung:**

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.

Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 26×14G.

Passend für:

Schubladen 26×14G.

Inhalt:

Mulden 1K Nr. 951415: 4 × Gr. 6×8/4 ; 4 × Gr. 6×6/4; 1 × Gr. 2×8/1; 1 × Gr. 2×6/1

Mulden-Steck-Trennplättchen (10 Stück) Nr. 951275: 3 × Gr. C

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------------------|------------|
| Schubladen Nutzfläche in G | 26×14 |
| passend für Schubladen Nutztiefe | 350 mm |
| Material | Kunststoff |
| passend für Schubladen Nutzbreite in G | 26 |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 50 mm |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 125 mm |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 150 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| passend für Schubladen Fronthöhe | 200 mm |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 250 mm |
| passend für Schubladen Fronthöhe | 300 mm |
| passend für Schubladen Nutztiefe in G | 14 |
| Mulden Höhe | 25 mm |
| passend für Schubladen Nutzbreite | 650 mm |
| passend ab Schubladen Fronthöhe | ≥ 50 mm |
| Breite in G | 26 |
| Tiefe | 350 mm |
| Tiefe in G | 14 |
| Höhe | 25 mm |
| Breite | 650 mm |
| Gewicht | 1,014 kg |
| Produktnamensattribut | 26×14G |
| Produktart | Schubladen-Mulde |

Zubehör

| | |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Mulden Höhe 25 mm1K Breit×Tiefe in G / Typ 6X6/4 | 951415 6X6/4 |
| Mulden Höhe 25 mm1K Breit×Tiefe in G / Typ 2X6/1 | 951415 2X6/1 |
| Mulden Höhe 25 mm1K Breit×Tiefe in G / Typ 6X8/4 | 951415 6X8/4 |
| Mulden Höhe 25 mm1K Breit×Tiefe in G / Typ 2X8/1 | 951415 2X8/1 |
| Mulden Steck-TrennplättchenSet 10-teilig Typ C | 951275 C |