

Garant EASYFIX

**Easyfix Sparrollenhalter, Ø 6 mm, Typ: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	955798 3
GTIN	4062406573577
Artikelklasse	91F

**Beschreibung****Ausführung:**

Sparrollenhalter aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz (Gr. 3 und 5) Drahtbügel Ø 6 mm. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden, so dass verschiedene Sparrollen-Boxen gleicher Größe befestigt werden können.

Maße kleinste Box: 205 × 205 mm, Maße größte Box: 312 × 312 mm. (Basis Boxengröße: GARANT / VSM Rollen, 56 mm breit).

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert. Passend für 3 Sparrollen.

**Passend für:**

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

**Lieferumfang:**

Alle dazugehörigen Grundplatten.

**Technische Beschreibung**

Stahldraht-Ø	6 mm
Höhe	185 mm
Breite	193 mm
Nutzbreite	168 mm

Tiefe	217 mm
Serie	Easyfix
Produktnameattribut	Ø 6 mm
Produktart	Sparrollenhalter