

Garant EASYFIX

**Easyfix Kabelrollenhalter, Ø 6 mm, Typ: 3****Bestelldaten**

Bestellnummer	955801 3
GTIN	4062406573607
Artikelklasse	91F

**Beschreibung****Ausführung:**

Kabelrollenhalter aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz (Gr. 3 und 5), Drahtbügel Ø 6 mm mit Kabelbremse, verhindert ungebremstes Abrollen der Kabel. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden. Aluminiumachse Ø 12 mm wird von oben in die Kunststoffhalterung eingesteckt, dadurch leichter Austausch der Kabelrollen. Maximaler Durchmesser der Kabelrollen 200 mm. Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert. Mit 3 Kabelbremsen.

**Passend für:**

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

**Lieferumfang:**

Alle dazugehörigen Grundplatten.

**Technische Beschreibung**

Nutzbreite	168 mm
Stahldraht-Ø	6 mm
Nutztiefe	200 mm
Serie	Easyfix
Breite	193 mm

Tiefe	217 mm
Höhe	185 mm
Produktnameattribut	Ø 6 mm
Produktart	Rollenhalter