

Garant EASYFIX

Easyfix Kabelrollenhalter, Ø 6 mm, Typ: 5**Bestelldaten**

Bestellnummer	955801 5
GTIN	4062406573614
Artikelklasse	91F

Beschreibung**Ausführung:**

Kabelrollenhalter aus Kunststoff mit Aluminiumeinsatz (Gr. 3 und 5), Drahtbügel Ø 6 mm mit Kabelbremse, verhindert ungebremstes Abrollen der Kabel. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden. Aluminiumachse Ø 12 mm wird von oben in die Kunststoffhalterung eingesteckt, dadurch leichter Austausch der Kabelrollen. Maximaler Durchmesser der Kabelrollen 200 mm. Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert. Mit 5 Kabelbremsen.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Technische Beschreibung

Nutzbreite	278 mm
Serie	Easyfix
Nutztiefe	200 mm
Stahldraht-Ø	6 mm
Breite	304 mm
Tiefe	217 mm

Höhe	185 mm
Produktnameattribut	Ø 6 mm
Produktart	Rollenhalter