

Garant GRIDLINE

**ESD Vario Werkbank mit Gehäuse, Höhe 850 mm, ESD-Platte, 12×20G,
Plattenlänge: 1500/4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972151 1500/4
GTIN	4062406573447
Artikelklasse	9GG

Beschreibung**Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Arbeitsplatte aus 50 mm volumentleitfähiger Spanplatte. Oberbelag aus leitfähigem HPL-Schichtstoff EGB 0,8 mm. Unterseite mit Gegenzug aus weißem Schichtstoff. Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch. Mit innenliegendem Stahlrohr als Verstärkungsprofil.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 100

Lieferumfang:

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

Lackierung:

Gehäuse und Fußteile lichtgrau ähnlich RAL 7035, **ESD-pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Zentrale Bohrung für Erdungsbaustein Nr. 972827 Gr. INT2W an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Erdungsbaustein muss separat bestellt werden.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	325 mm
Serie	vario
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Anzahl Schubladen	4
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Schubladengehäuse Höhe	400 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutzbreite in G	12
Höhe	850 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
ESD-Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe Gehäuse 400 mm	972030 400
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	972035 75
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	972035 100
ESD-Arbeitsplatte Plattenlänge 1500 mm	972160 1500
ESD-Fußteil Höhe 800 mm	972180 800
Knotenblech Typ 1	972195 1