

Garant GRIDLINE

**ESD Vario Werkbank mit Gehäuse, Höhe 850 mm, ESD-Platte, 12×20G,  
Plattenlänge: 1500/3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972150 1500/3
GTIN	4062406573430
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion. Fußteile 50 mm breit mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit 1 Paar Knotenblechen zur Versteifung. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Arbeitsplatte aus 50 mm volumentleitfähiger Spanplatte. Oberbelag aus leitfähigem HPL-Schichtstoff EGB 0,8 mm. Unterseite mit Gegenzug aus weißem Schichtstoff. Umlaufend 3 mm ABS-Umleimer antistatisch. Mit innenliegendem Stahlrohr als Verstärkungsprofil.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100

**Lieferumfang:**

2 × Fußteile, 1 × Paar Knotenbleche, Gehäuse mit Schubladen, Arbeitsplatte.

**Lackierung:**

Gehäuse und Fußteile lichtgrau ähnlich RAL 7035, **ESD-pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Zentrale Bohrung für Erdungsbaustein Nr. 972827 Gr. INT2W an der Unterseite der ESD-Arbeitsplatte. Erdungsbaustein muss separat bestellt werden.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

**Technische Beschreibung**

Serie	vario
Schubladen Nutztiefe in G	20
Schubladen Nutzbreite in G	12
Schubladengehäuse Tiefe	650 mm
Schubladengehäuse Breite	400 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Anzahl Schubladen	3
Arbeitsplatte Stärke	50 mm
Schubladen Nutzbreite	300 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Höhe	850 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe	225 mm
Schubladengehäuse Höhe	300 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank Höhe	850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Plattenstärke	50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktnameattribut	12×20G
Produktart	Werkbank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ KO21	914227 KO21
ESD-Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen Höhe Gehäuse 300 mm	972030 300
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 50 mm	972035 50
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 75 mm	972035 75
ESD-Schublade Schubladen-Fronthöhe 100 mm	972035 100
ESD-Arbeitsplatte Plattenlänge 1500 mm	972160 1500
ESD-Fußteil Höhe 800 mm	972180 800
Knotenblech Typ 1	972195 1