



Hartmetall-Mehrzweckbohrer, 1/4 Zoll (E 6,3), Bohrer-Ø: 3mm



Bestelldaten

Bestellnummer	787001 3
GTIN	4058546287191
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallplatte **mit scharfgeschliffenen Schneiden und Mehrzweck- Schneidenwinkel.** **Durch Zentrieranschliff** punktgenaues Anbohren auch auf harten Oberflächen. Schaft aus vergütetem Spezialstahl.

Verwendung:

Zum Bohren von verschiedenen Materialien, auch in einem Arbeitsgang:

- **Ziegel, Gasbeton, Leichtbaustoffe, Kunststoffe.**
- **Fliesen, Keramik, Marmor, Glas.**
- **Armierereisen in Beton.**

Hinweis:

- **Achtung: Nur drehend (ohne Schlag) einsetzen!**
- **Schnelleres Bohren und mehr Bohrlöcher pro Akku-Ladung, als mit Schlagbohrern.**

Technische Beschreibung

Spirallänge	45 mm
Bohrer-Ø	3 mm
ganze Länge	90 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	kein Schlagbohren
Bit-Sechskantschaft	E 6,3
Produktart	Mehrzweckbohrer

