

**Garant****Diamantsuspension alkohol- und wasserlöslich monokristallin, Körnung  
Diamantschleifpaste: 15µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	552410 15
GTIN	4062406574475
Artikelklasse	51E

**Beschreibung****Ausführung:**

Diamantsuspension **alkohol- und wasserlöslich** in praktischer Pumpsprühflasche.

**Vorteil:**

Kein Klumpen der Diamantpartikel, sodass die volle Schneidleistung des Diamantkorns ausgenutzt wird.

**Verwendung:**

Zum wirtschaftlichen Polieren und Läppen größerer Flächen, wie auch zur Imprägnierung von Poliertüchern und Polierscheiben.

**Technische Beschreibung**

Farbcode	dunkelblau
Feinheitsgrad	mittel
Körnung Diamantschleifpaste	15 µm
Füllmenge	200 ml

Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Schleifpaste

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	1-3 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Hartmetall (HM)	geeignet	1-3 m/s	
INOX	geeignet	1-3 m/s	
Ti	geeignet	1-3 m/s	
Kunststoff, GFK	geeignet	1-3 m/s	
Stein	geeignet	1-3 m/s	
trocken	geeignet		