

Garant**Diamantsuspension alkohol- und wasserlöslich monokristallin, Körnung
Diamantschleifpaste: 7µm****Bestelldaten**

Bestellnummer	552410 7
GTIN	4062406574451
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Diamantsuspension **alkohol- und wasserlöslich** in praktischer Pumpsprühflasche.

Vorteil:

Kein Klumpen der Diamantpartikel, sodass die volle Schneidleistung des Diamantkorns ausgenutzt wird.

Verwendung:

Zum wirtschaftlichen Polieren und Läppen größerer Flächen, wie auch zur Imprägnierung von Poliertüchern und Polierscheiben.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	fein
Körnung Diamantschleifpaste	7 µm
Farbcode	rot
Füllmenge	200 ml

Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D
Produktart	Schleifpaste

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet	1-3 m/s	P
Stahl < 55 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 60 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Stahl < 67 HRC	geeignet	1-3 m/s	H
Hartmetall (HM)	geeignet	1-3 m/s	
INOX	geeignet	1-3 m/s	
Ti	geeignet	1-3 m/s	
Kunststoff, GFK	geeignet	1-3 m/s	
Stein	geeignet	1-3 m/s	
trocken	geeignet		