



## Akku-Bohrhammer ohne Akku, Ladegerät und Koffer, Typ: M18FHX



### Bestelldaten

Bestellnummer	075532 M18FHX
GTIN	4058546346959
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Robuste Bohrhämmer mit pneumatischem Hammerschlagwerk.
- SDS-Plus Bohreraufnahme.
- Hochfestes Metallgetriebegehäuse.
- Rechts- / Linkslauf, Schlagstopp und Drehzahlelektronik.
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem zum werkzeuglosen Wechsel zwischen der SDS-Plus-Aufnahme und dem Metall-Schnellspann-Bohrfutter.
- Drehstopp für leichte Meißelarbeiten.
- Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer.
- Anti-Vibrations-System AVS.

#### Lieferumfang:

Nullversion – ohne Akku, Ladegerät und Koffer.

#### Hinweis:

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073808 und Nr. 073840.

### Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm

Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Herstellerbezeichnung	M18ONEFHX-0
Energieversorgung	Akkubetrieben
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	28 mm
Gewicht	4,5 kg
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	0
Schlagenergie	2,5 J
Drehzahlbereich	0 - 1330 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	26 mm
maximale Schlagzahl	4800 min <sup>-1</sup>
maximale Vibration nach EN	8,9 m/s <sup>2</sup>
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Produktart	Bohrhammer

## Zubehör

Akku-Starter-Set Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218SC	073840 M1218SC
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Akku-Ladegerät Typ M1418C6	073840 M1418C6