

Mitutoyo**Messprojektor mit Bildschirm und Objektiv PJ-PLUS, Typ: P1010A****Bestelldaten**

Bestellnummer	493513 P1010A
GTIN	4946368848181
Artikelklasse	44C

Beschreibung**Ausführung:**

Profilprojektor für die genaue Durchlicht- und Auflichtprüfung von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken. **Universalgerät** für den Einsatz in der Fertigung, im Labor, Kontrolle und Schleiferei.

- **Standardobjektiv 10-fach. 20-, 50-fach und 100-fach Objektiv auf Anfrage.**
- **Vertikaler, drehbarer 315 mm Fadenkreuz-Bildschirm mit eingebauter digitaler Winkelanzeige, umschaltbar für Ablesung in Grad oder Dezimal.**
- **Das telezentrische Beleuchtungssystem garantiert eine vertikale und gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfeldes.**
- **LED-Durchlicht und Auflicht-Beleuchtung mit stufenloser Lichtstärkeregelung sorgen für eine lange Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch.**
- **Lüfterloses Design verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in das Gerät.**
- **Massiver Koordinatenmesstisch, mit Schnellverstellung in beiden Achsen.**
- **Eingebaute Digitalanzeige (mit Datenausgang) gewährleistet ein sicheres und fehlerfreies Messen.**
- **Zum Messen von Längen, Winkeln, Kurven und Radien.**

Lieferumfang:

Inklusive Objektiv 10-fach, Blendschutz, Abdeckhaube und Netzkabel.

Sonderzubehör:

Schneidkantenreiniger Nr. 354788.

Hinweis:

Weiteres Sonderzubehör wie Objektive, kippbarer Zentriersupport, Horizontal-Prisma, Klemmhalter, passende Norm-Messplatten oder Kantensensor mit Auswerteeinheit QM-Data 200 auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

maximales Werkstückgewicht	10 kg
Gewicht	114 kg
Messbereich x-Achse	100 mm
Serie	PJ-PLUS
Länge	742 mm
Bildschirm-Ø	315 mm
Höhe	1093 mm
Breite	575 mm
Ablesung	0,001 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Messbereich y-Achse	100 mm
digitale Anzeige	ja
Beleuchtung	LED
Produktart	Profilprojektor