


Garant EASYFIX

Easyfix Kabelrollen-Grundträger Set, Typ: 5**Bestelldaten**

Bestellnummer	955803 5
GTIN	4062406575427
Artikelklasse	91F

Beschreibung**Ausführung:**

Kabelrollenträger aus Kunststoff mit Aluminiumachse \varnothing 12 mm und Drahtbügel \varnothing 6 mm. Drahtbügel mit Kabelbremsen, verhindert ungebremstes Abrollen der Kabel. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden.

Aluminiumachse in 3 Positionen montierbar, so dass Rollen mit \varnothing 100, 200 und 300 mm eingehängt werden können.

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert. Mit 5 Kabelbremsen.

Passend für:

Lochwände \square 9x9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

2 Kunststoffhalter, Aluminiumachse, Drahtbügel mit Kabelbremsen.
Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis:

Achslänge zwischen 2 Trägern darf maximal 395 mm betragen.

Technische Beschreibung

Breite	480 mm
Tiefe	202 mm
Serie	Easyfix
Stahldraht- \varnothing	6 mm
Nutzbreite	368 mm
Höhe	92 mm

Achs-Ø	12 mm
Produktart	Rollenhalter