

Garant EASYFIX

Easyfix Kabelrollen-Grundträger Set, Typ: 3**Bestelldaten**

Bestellnummer	955803 3
GTIN	4062406575410
Artikelklasse	91F

Beschreibung**Ausführung:**

Kabelrollenträger aus Kunststoff mit Aluminiumachse \varnothing 12 mm und Drahtbügel \varnothing 6 mm. Drahtbügel mit Kabelbremsen, verhindert ungebremstes Abrollen der Kabel. Drahtbügel kann in der Tiefe verstellt werden.

Aluminiumachse in 3 Positionen montierbar, so dass Rollen mit \varnothing 100, 200 und 300 mm eingehängt werden können.

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert. Mit 3 Kabelbremsen.

Passend für:

Lochwände \square 9x9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

2 Kunststoffhalter, Aluminiumachse, Drahtbügel mit Kabelbremsen.

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis:

Achslänge zwischen 2 Trägern darf maximal 395 mm betragen.

Technische Beschreibung

Serie	Easyfix
Tiefe	202 mm
Stahldraht- \varnothing	6 mm
Höhe	92 mm
Nutzbreite	257 mm

Breite	369 mm
Achs-Ø	12 mm
Produktart	Rollenhalter