

HEDI

Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 40B2



Bestelldaten

Bestellnummer	081109 40B2
GTIN	4003644023547
Artikelklasse	08B

Beschreibung

Ausführung:

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität "Made in Germany" und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.

- **7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.**
- **Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.**
- **Wasserabflussrillen.**
- **Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.**
- **Einfache Wandmontage möglich.**
- **Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumenn zugelassen.**

Mit Steckdosen für die **Länder Frankreich, Belgien, Polen und die Tschechische Republik.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Technische Beschreibung

Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Nennspannung	250 V
Kabelaufbau	3G2,5
Kabelfarbe	orange
Energieversorgung	Netzbetrieben
Kabellänge	40 m
Kabelklasse	H07BQ-F
passend für Länder	F, B, PL, CZ
Anzahl Steckdosen	4
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI
IP-Schutzart	IP 54
Material Kabel	Panzerkabel
Diagnosesystem vorhanden	ja
Produktart	Kabeltrommel