

Arbeitsplatzmatte Top ölbeständig Breite 91 cm, schwarz / orange, Breite × Länge: 91X210cm



Bestelldaten

Bestellnummer	964605 91X210
GTIN	662641925632
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Diese Industrie-Arbeitsplatzmatten werden aus hochwertiger Nitrilgummi-Mischung für **höhere Beanspruchung** hergestellt:

- **Harte und verschleißarme Nitrilgummi-Oberfläche für optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer.**
- **Langlebiger, robuster Nitrilgummi mit hoher Abnutzungsbeständigkeit, bietet maximalen Komfort und Isolierung gegen harte Böden und Vibrationen.**
- **An allen Seiten abgeschrägte orangefarbene Kanten für einen stolperfreien Zugang.**
- **Resistent gegen die meisten industriellen Fette, Arbeitsstoffe und Chemikalien.**
- **Rundum versiegelt gegen das Eindringen von Nässe.**
- **Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1.**
- **Bodenstärke: 14,3 mm**
- **Rutschfestigkeit R10 nach DIN 51130 und BGR 181.**

Technische Beschreibung

steckbar	nein
Farbe	schwarz / orange
mit Sicherheitskanten	4-seitig
Länge	210 cm
Rutschfestigkeit nach DIN 51130, BGR 181	R10
Stärke	14,3 mm

Gewicht	23 kg
Breite	91 cm
Abschrägung	4-seitig
Material	Nitrilgummi
Herstellerbezeichnung	Cushion Flex™
Steh-Komfort	Anti-Ermüdung
Steh-Komfort	Anti-Rutsch
Steh-Komfort	Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz	Fußboden
Materialeigenschaft	ölfest
Farbe	schwarz / orange
Produktart	Arbeitsplatzmatte