

**Akku-Tacker, Herstellerbezeichnung: M12BST****Bestelldaten**

Bestellnummer	078403 M12BST
GTIN	4058546028060
Artikelklasse	03L

Beschreibung**Ausführung:**

Kompakter und leistungsstarker M12™ **Akku-Tacker** mit integriertem Klammerschieber und rutschfestem Griff. Bis zu 2000 Klammern pro 2,0 Ah Akkuladung. Trockenschussverhinderung.

Passend für:

Klammern Typ G mit maximaler Eintreibtiefe von 6–14 mm.

Lieferumfang:

Version **ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne HD Box.**

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	0
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Klammertyp	G
Herstellerbezeichnung	M12BST
Akkuspannung	12 V

maximale Eintreibtiefe Klammer	14 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Verpackung	Karton
Produktart	Tacker

Zubehör

Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C