

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 030102, für Schnellwechselbohrstangen,
Sorte: HB7025-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	268091 HB7025-1
GTIN	4062406575489
Artikelklasse	211

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,03 - 0,3 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 180 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030102
Spanbrecher	SF
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,4 mm

Sorte	HB7025-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen