

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DCGT 04T002, für Schnellwechselbohrstangen,  
Sorte: HB7025-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Artikelklasse	21G

## Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	SF
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7025-1
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Vorschub $f$	0,03 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 180 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 04T002
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen