

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 050102, für Schnellwechselbohrstangen,  
Sorte: HB7125-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Artikelklasse	211

## Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,03 - 0,2 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 050102
Sorte	HB7125-1
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 150 m/min

Spanbrecher	VF
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen