

**Antirutsch-Bodenmarkierungsband Stärke 0,72 mm, Typ: B/Y****Bestelldaten**

Bestellnummer	964970 B/Y
GTIN	4042448841957
Artikelklasse	97M

Beschreibung**Ausführung:**

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband tesa® **Anti-Rutschband 60950-60953** für den Innen- und Außenbereich. Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen, salzwasser- und chemikalienbeständig. Klebebänder bestehen aus einem mit Mineralpartikeln (Aluminiumoxyd) beschichteten PVC-Träger. Dauerhafter Antirutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.

Technische Beschreibung

Besonderheit	handeinreißbar
Besonderheit	feuchtigkeitsbeständig
Länge	15 m
Anwendung	Markieren
Klebkraft auf Stahl	100 N/mm

Breite	50 mm
Farbe	schwarz / gelb
Dehnungsfähigkeit	25 %
Stärke	0,81 mm
Klebebandart	einseitig
Trägermaterial	PVC-Folie
Klebmasse	Acrylat
temperaturbeständig bis	-5 - 50 °C
Produktart	Bodenmarkierungsband