

**Antirutsch-Bodenmarkierungsband Stärke 0,72 mm, Typ: BLACK****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 964970 BLACK |
| GTIN | 4042448841933 |
| Artikelklasse | 97M |

Beschreibung**Ausführung:**

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband tesa® **Anti-Rutschband 60950-60953** für den Innen- und Außenbereich. Sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen, salzwasser- und chemikalienbeständig. Klebebänder bestehen aus einem mit Mineralpartikeln (Aluminiumoxyd) beschichteten PVC-Träger. Dauerhafter Antirutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung.

Norm:

DIN 51130, DIN 67510.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|------------------------|
| Stärke | 0,81 mm |
| Klebmasse | Acrylat |
| Besonderheit | handeinreißbar |
| Besonderheit | feuchtigkeitsbeständig |
| Länge | 15 m |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Anwendung | Markieren |
| Klebkraft auf Stahl | 58 N/mm |
| temperaturbeständig bis | -5 - 50 °C |
| Dehnungsfähigkeit | 25 % |
| Trägermaterial | PVC-Folie |
| Farbe | schwarz |
| Klebebandart | einseitig |
| Breite | 50 mm |
| Produktart | Bodenmarkierungsband |