

**Heavy Duty Klebeband Länge 18 m, Typ: B/Y****Bestelldaten**

Bestellnummer	964980 B/Y
GTIN	4042448574626
Artikelklasse	97M

Beschreibung**Ausführung:**

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband **tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954** für den Innen- und Außenbereich. Für permanente Schwerlastanwendungen und extreme Bedingungen entwickelt, z.B. bei Baufahrzeugen oder Plattformen und Rampen. Sichere Verklebung auf den meisten Oberflächen, salzwasser- und chemikalienbeständig, gute Witterungsbeständigkeit. Klebebänder bestehen aus einem mit extragroßen Partikeln beschichteten PVC-Träger.

Rutschhemmung R13 (R12 für Größe B/Y). Stärke 1,36 mm.

Norm:

DIN 51130.

Technische Beschreibung

Stärke	1,36 mm
temperaturbeständig bis	80 °C
Dehnungsfähigkeit	35 %
Zugfestigkeit	400 N/mm
Klebkraft auf Stahl	70 N/mm

Klebebandart	einseitig
Anwendung	Markieren
Breite	50 mm
Farbe	schwarz / gelb
Besonderheit	handeinreißbar
Trägermaterial	PVC-Folie
Länge	18 m
Klebmasse	Acrylat
Produktart	Bodenmarkierungsband