

Garant
Kopier- und Planfräser indexiert mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten RP., Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2Lmm

Bestelldaten

Bestellnummer	212003 20/2L
GTIN	4062406576479
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p \max} = 5,0 \text{ mm}$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	RPK.10T3M0T
Auskraglänge L_1	100 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Rampingwinkel α_{\max}	5,37 Grad
Ramplinglänge L für α_{\max}	7,45 mm
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Gesamtlänge L_{ges}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm

Schneiden-Ø D_c	20 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	15 - 30 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Bohrzirkularfräsen a_p	0,7 mm
Schaft-Ø D_s h6	20 mm
Schaftausführung	Weldonschaft
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 2	219878 2
---	----------