

Garant**Kopier- und Planfräser indexiert mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RP.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 20/2mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	212006 20/2
GTIN	4062406576493
Artikelklasse	210

Beschreibung**Ausführung:**

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p\ max} = 5,0\ mm.$

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	2
Wendeplattenschrauben-Set	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Bohrzirkularfräsen a_p	0,7 mm
Gesamtlänge L_{ges}	30 mm
Ø D ₃	10 mm
passende Wendeschneidplatte	RPK.10T3M0T
Ø D ₂	17,7 mm

Schneiden-Ø D_c	20 mm
Rampingwinkel α_{max}	5,37 Grad
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	30 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	38 mm
Aufnahmegewinde M	M10
Ramplinglänge L für α_{max}	7,45 mm
Schaftausführung	mit Gewinde
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig Typ 2	219878 2
---	----------