

Garant
VHM-Winkelfräser Form D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 38 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	208036 38
GTIN	4045197269942
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Winkel-Toleranz $\pm 8'$.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

Bis zum vollen Eingriff f_z mit 50% fahren.

Innenkühlung: nein

Zähnezahl Z: 10

Zähnezahl Z: 10

Freistellungs-Ø D_1 : 15 mm

Gesamtlänge L: 80 mm

Schaft-Ø D_s : 16 mm

Schneidenlänge L_c : 10 mm

Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,045 mm

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	38 mm
Zähnezahl Z	10
Freistellungs-Ø D_1	15 mm
Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,045 mm
Schaft-Ø D_s	16 mm
Gesamtlänge L	80 mm

Schneidenlänge L_c	10 mm
Form	D
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 1833
Toleranz Nenn-Ø	js16
Zustellrichtung	horizontal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser