

Garant
VHM-Winkelfräser Form C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 16 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	208037 16
GTIN	4045197269959
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Winkel-Toleranz $\pm 8'$.

Hinweis:

Zum Fräsen von Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

Bis zum vollen Eingriff f_z mit 50% fahren.

Innenkühlung: nein

Zähnezahl Z: 6

Zähnezahl Z: 6

Freistellungs-Ø D_1 : 6 mm

Gesamtlänge L: 60 mm

Schaft-Ø D_s : 10 mm

Schneidenlänge L_c : 6,3 mm

Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,042 mm

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	6
Freistellungs-Ø D_1	6 mm
Schneiden-Ø D_c	16 mm
Vorschub f_z in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Gesamtlänge L	60 mm

Schneidenlänge L_c	6,3 mm
Form	C
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 1833
Toleranz Nenn-Ø	js16
Zustellrichtung	horizontal
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Eckenfasenwinkel	60 Grad
Farbring	grün
Produktart	Schaftfräser