

Garant

**Kopier- und Planfräser indexiert mit Bohrung, für Wendeschneidplatten RP.,
Ø D / Anzahl Schneiden Z: 35/3mm**


Bestelldaten

Bestellnummer	212009 35/3
GTIN	4062406576554
Artikelklasse	210

Beschreibung
Ausführung:

Kopier- und Planfräser der neuesten Generation. Indexierte Rundwendeplatten sorgen für stabile Bedingungen und sichern die Platte gegen ungewolltes Verdrehen während des Einsatzes. Der optimierte Formschluss zwischen Wendeschneidplatte und Plattensitz gewährt höchste Prozesssicherheit.

Hinweis:

$a_{p\ max} = 5,0\ mm$.

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 2,2** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 9IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Schneiden-Ø D _c	35 mm
Einstellwinkel κ	15 - 30 Grad
Innenkühlung	ja
Bohrzirkularfräsen Ø D _{max}	68 mm

Rampingwinkel α_{\max}	1,79 Grad
$\varnothing D_3$	25 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Aufnahmebohrungs- \varnothing	16 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Ramplinglänge L für α_{\max}	22,45 mm
Bohrzirkularfräsen a_p	2,5 mm
passende Wendeschneidplatte	RPK.10T3M0T
Bohrzirkularfräsen $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Fz Helix	0,7
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräser geeignet für Plattenform	rund
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Fräsverwendung	Ramping
Teilung der Schneiden	ungleich
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set10-teilig Typ 2	219878 2
--	----------