

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCR 95°, für
Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/06mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L ₃	5 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	10 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Schaft-Ø D _s	8 mm
Plattengröße	6 mm
Spannhöhe L ₂	7 mm
ISO-Code Halter	A08H SCLCR/L06
Serie	Master Turn
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange