

Garant
**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCR 95°, für
Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/06mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr-Ø D_{min}	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mittenversatz L_3	6 mm
Schaft-Ø D_s	10 mm
Serie	Master Turn
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Gesamtlänge L	125 mm
ISO-Code Halter	A10K SCLCR/L06
Plattengröße	6 mm
Kopflänge L_1	20 mm
Spannhöhe L_2	9 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange