

Garant**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCR 95°, für
Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	11 mm
Plattengröße	6 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
ISO-Code Halter	A12L SCLCR/L06
Gesamtlänge L	140 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Serie	Master Turn
Mittenversatz L ₃	7 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	14 mm
Kopflänge L ₁	24,3 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange