

Garant**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCR 95°, für
Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260030 25/12 |
| GTIN | 4062406575793 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ISO-Code Halter | A25R SCLCR/L12 |
| Kopflänge L ₁ | 43 mm |
| Gesamtlänge L | 200 mm |
| Serie | Master Turn |
| Plattengröße | 12 mm |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 9 |
| passende Wendeschneidplatte | CC.. 1204.. |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 27 mm |
| Spannhöhe L ₂ | 23 mm |
| Mittenversatz L ₃ | 13,5 mm |
| Schaft-Ø D _s | 25 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Einsatzart | rechts |
| Innendrehtiefe bis | 3×D |
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |

Produktart

Bohrstange