

Garant**Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. SCLCR 95°, für
Wendeschneidplatten CC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/09mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Spannhöhe L ₂	18 mm
Serie	Master Turn
Schaft-Ø D _s	20 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	200 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
ISO-Code Halter	A20R SCLCR/L09
Mittenversatz L ₃	11 mm
Kopflänge L ₁	36 mm
Plattengröße	9 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange